



WH103407F

**Einsatz mit Befestigungsplatte: Drehdimmer Phasenanschnitt 60-600W/ 20-500VA**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Betriebsspannung 230 - 230 V

**Frequenz**

Frequenz 50 - 50 Hz

**Werkstoff**

Werkstoff Duroplast

**Abmessungen**

Einbautiefe 33 mm

Höhe 77 mm

Breite 77 mm

Tiefe 52 mm

**Texte**

Dimmprinzip Phasenanschnitt

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Bedienung & Steuerung Keine Bluetooth-Schnittstelle

**Ausstattung**

Nebstelleneingang Ja

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei Ja

RoHS-konform Ja