



WH103407F

**Insert + plaque de fixation: Variateur rotatif à coupure de phase asc. 20-500VA**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Tension de service | 230 - 230 V |
|--------------------|-------------|

**Fréquence**

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 50 Hz |
|-----------|------------|

**Matière**

|         |           |
|---------|-----------|
| Matière | Duroplast |
|---------|-----------|

**Dimensions**

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Profondeur de montage | 33 mm |
| Hauteur               | 77 mm |
| Largeur               | 77 mm |
| Profondeur            | 52 mm |

**Textes**

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Principe de variation     | Coupure de phase montante |
| Type de raccordement      | Avec bornes à vis         |
| Fonctionnement & contrôle | Pas d'interface Bluetooth |

**Durabilité**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |