



WH103407E

Einsatz: Drehdimmer Phasenanschnitt 60-600W/ 20-500VA

Technische Eigenschaften

Spannung

Betriebsspannung 230 - 230 V

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Werkstoff

Werkstoff Duroplast

Abmessungen

Einbautiefe 33 mm

Höhe 59 mm

Breite 59 mm

Tiefe 52 mm

Texte

Dimmprinzip Phasenanschnitt

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Bedienung & Steuerung Keine Bluetooth-Schnittstelle

Ausstattung

Nebenstelleneingang Nein

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

RoHS-konform Ja