



WH103406F

Einsatz + Befest.-Platte: Drehdimmer Univ. Phasenanschnitt 20-250W LED 3-85 Watt

Technische Eigenschaften

Spannung

Betriebsspannung 230 - 230 V

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Werkstoff

Werkstoff Thermoplast

Abmessungen

Höhe 77 mm

Breite 77 mm

Tiefe 52 mm

Texte

Dimmprinzip Phasenanschnitt

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Bedienung & Steuerung Keine Bluetooth-Schnittstelle

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

RoHS-konform Ja