



WH103406F

Einsatz + Befest.-Platte: Drehdimmer Univ. Phasenanschnitt 20-250W LED 3-85 Watt

Technische Eigenschaften

Spannung	
Betriebsspannung	230 - 230 V

Frequenz	
Frequenz	50 - 50 Hz

Werkstoff	
Werkstoff	Thermoplast

Abmessungen	
Höhe	77 mm
Breite	77 mm
Tiefe	52 mm

Texte	
Dimmprinzip	Phasenanschnitt
Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Bedienung & Steuerung	Keine Bluetooth-Schnittstelle

Ausstattung	
Nebenstelleneingang	Ja

Nachhaltigkeit	
Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja