



WH103406F

Insert + plaque de fixation: Variateur rotatif à coupure de phase asc. 250W

Caractéristiques techniques

Tension	
Tension de service	230 - 230 V
Fréquence	
Fréquence	50 - 50 Hz
Matière	
Matière	Thermoplastique
Dimensions	
Hauteur	77 mm
Largeur	77 mm
Profondeur	52 mm
Textes	
Principe de variation	Coupure de phase montante
Type de raccordement	Avec bornes à vis
Fonctionnement & contrôle	Pas d'interface Bluetooth
Equipement	
Entrée de poste secondaire	Oui
Durabilité	
Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui