



BRN6513019011

tehalit.BRN65 Podstawa 130mm, czarny

Właściwości techniczne

Wymiary

Wysokość	68 mm
Szerokość	130 mm
Długość	2000 mm

Pokrywa, drzwi

Liczba możliwych do montażu pokryw	3
Szerokość osłony 1	80 mm
Szerokość osłony 2	25 mm
Szerokość osłony 3	25 mm

Wymiary

Wewnętrzny przekrój poprzeczny	6900 - 6900 mm ²
--------------------------------	-----------------------------

Pojemność

Maks. liczba kabli (Ø11, wypełnienie 50%, z urządzeniami)	13
Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, bez urządzeń)	29

Kompatybilność

Kompatybilny rodzaj gniazda	Standard 60 mm, CEE, Ecoline, Inline, EIB, MCB
-----------------------------	--

Instalacja, montaż

Perforacja podstawy	Tak
---------------------	-----

Materiały

Materiał	Polichlorek winylu (PVC)
Obróbka	Stan surowy
Kolor	Czarny
Kod RAL	9011

Bezpieczeństwo

Odporność na uderzenie IK	IK07
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP30

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 60 °C
-------------------------	------------

Łączność

Akcesoria łączeniowe	Wyposażony w łączniki podstawy
----------------------	--------------------------------

Sprzęt

Zacisk mocujący linkę w zestawie	Nie
Liczba klamer do kabli na metr	0
Z folią ochronną	Tak

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak

Ilustracje | Rysunki

