



BRN6513019011

**BRN65 bodemprofiel 68x130 mm pvc, 2 m, zwart**

**Technische eigenschappen**

**Afmetingen**

Hoogte	68 mm
Breedte	130 mm
Lengte	2000 mm

**Deksel, deur**

Aantal monteerbare deksels	3
Dekselbreedte 1	80 mm
Deur 2	25 mm
Dekselbreedte 3	25 mm

**Afmetingen**

Binnendoorsnede	6900 - 6900 mm <sup>2</sup>
-----------------	-----------------------------

**Capaciteit**

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, met apparaten)	13
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	29

**Compatibiliteit**

Formaat apparaatinbouwmogelijkheid	Standaard 60 mm, CEE, Ecoline, , KNX, installatieautomaten-inbouw
------------------------------------	---

**Installatie, montage**

Bodemperforatie	Ja
-----------------	----

**Materiaal**

Materiaal	Polyvinylchloride (PVC)
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
Kleur	Grafietzwart
RAL-code	9011

**Veiligheid**

Slagvastheid IK	IK07
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP30

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-5 - 60 °C
---------------------	------------

**Aansluitmogelijkheden**

Kanaalverbinding	Voorgemonteerd met koppelingen
------------------	--------------------------------

**Samenstelling**

Inclusief kabelklem	Nee
Aantal kabelhouders per meter	0
Met beschermfolie	Ja

**Duurzaamheid**

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

