



KXA02E

Schutzleiterklemme 2,5mm², Schraubtechnik

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom 0 A

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 1 W

Abmessungen

Höhe 48,50 mm

Breite 44,50 mm

Tiefe 5 mm

Konnektivität

Anschlussart Schraubanschluss

Werkstoff

Werkstoff Polyamid (PA)

Installation, Montage

Montage auf DIN Schiene

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 0.5 - 2.5 mm²

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 0.5 - 4 mm²

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja