




KDN280B

Hřebenová přípojnice 2P, 80A, 16mm²/1m k propojení 56ks 2pól. přístrojů

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud	80 A
-----------------	------

Architektura

Počet pólů	2
------------	---

Rozměry

Délka	1000 mm
-------	---------

Napětí

Jmenovité impulzní výdržné napětí U _{imp}	4500 V
Provozní napětí AC	230 - 400 V

Připojení

Průřez plného vodiče	16 mm ²
Typ konektoru/zástrčky	Fázová přípojnice s vidlicí

Kapacita

Počet modulů	57
--------------	----

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano