



KDN280B

**Fasskena 2 polig med gaffelanslutning 16mm<sup>2</sup> 80A 57 moduler**

**Tekniska egenskaper**

**Elektrisk ström**

Märkström 80 A

**Arkitektur**

Antal poler 2

**Dimensioner**

Längd 1000 mm

**Spänning**

Nominell impulsskyddsspänning Uimp 4500 V

Märkdriftspänning Ue 230 - 400 V

**Anslutning**

Area solid ledare 16 mm<sup>2</sup>

Anslutning/anslutningstyp Fasskena med gaffel

**Kapacitet**

Antal moduler 57

**Hållbarhet**

Halogenfri Ja

REACH-SVHC fri Ja

RoHS-överensstämmelse Ja