



KDN280A

ΜΠΑΡΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΔΙΧΑΛΩΤΗ 2P 80A 12M

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 80 A

Αρχιτεκτονική

Αριθμός πόλων 2

Διαστάσεις

Μήκος 210 mm

Τάση

Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα U_{imp} 4500 V

Ονομαστική τάση λειτουργίας U_e 230 - 400 V

Σύνδεση

Διατομή άκαμπτου αγωγού 16 mm²

Τύπος σύνδεσης Ράγα φάσης διχαλωτή

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων 12

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS Ναι