



FW324W

Feldverteiler AP, FW2, IP30, SKI, ,3x24PLE, Außenmaße (HxBxT):641x571x150mm

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Geeignet für Außenbereich	Nein
Montage auf	Aufputz

Elektrischer Strom

Nennstrom	125 A
-----------	-------

Ausstattung

Anzahl der Schienen	3
Anzahl Reihen	3
Anzahl Felder	2
Mit Schloss	Nein
Mit Neutralleiterklemmenblock	Nein

Kapazität

Anzahl Module	72
---------------	----

Abmessungen

Höhe	641 mm
Breite	571 mm
Tiefe	150 mm

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
---------------------	---

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	24
-----------------------------	----

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
------------------------------	------

Anschluss

Anzahl der Leitungseinführungen	2
---------------------------------	---

Werkstoff

Werkstoff	Stahl
RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiß

Ausstattung

Mit Erdungsklemmenblock	Nein
Mit Montageplatte	Nein

Sicherheit

Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit IK	IK08
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP30
Schließungstyp	Schloss mit Schlüssel Ohne Schloss