



WL9225

Рамка 2X горизонтальна, Lumina-Passion, дерево світле

Технічні характеристики

Ємність

Кількість секцій 2

Матеріали

Colour Бук

Обробка поверхні Матовий

Матеріал Бук  
Дерево

Обробка Необроблений

Розміри

Висота 91,50 mm

Ширина 162,50 mm

Глибина 10,40 mm

Акcesуари

Має поле для маркування Ні

Установлення, монтаж

Положення для монтажу/підключення Горизонтальна

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP) IP20

Ударостійкість IK IK05

Умови використання

Робоча температура -10 - 35 °C

Sustainability

Без галогену Так

REACH-SVHC free Так

Відповідність RoHS Так