



LNH3300M

**Wkładka bezp. nożowa NH3C wsk.podw. uchwyt niez. gG 300A 500VAC**

**Właściwości techniczne**

**Architektura**

Charakterystyka wyzwalania gG

**Bezpiecznik**

Rozmiar wkładki bezpiecznikowej NH3C

Charakterystyka bezpiecznika gG

**Napięcie**

Typ napięcia zasilania AC

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC) 500 - 500 V

Napięcie znamionowe dla AC 50 Hz 500 - 500 V

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy 300 A

**Warunki użytkowania**

Izolowany Nie

**Główne atrybuty elektryczne**

Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączenia Icn zgodnie z IEC 60898-1 120 kA

**Moc**

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego 29 W

**Wymiary**

Wysokość 150 mm

Szerokość 66 mm

Głębokość 80 mm

**Zrównoważony rozwój**

Bezhalogenowe Tak

Zgodny z REACH - bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak