



UDB3050080

Boîte de jonction acier 340 mm avec jupes pour hauteur de chape 50-80 mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

Longueur	498 mm
Hauteur minimale de la chape	50 mm
Plage de nivellement	50 - 80 mm
Taille nominale	340 mm

Conditions d'utilisation

Charge verticale appliquée sur une petite surface	1.5 kN
---	--------

Equipement

Convient pour la pose de joints d'étanchéité	Non
Avec plaque de base	Oui
Montage du couvercle	Oui

Matière

Matériau de la paroi latérale	Plastique
-------------------------------	-----------

Cache, porte

Type de couvercle	Aveugles
-------------------	----------

Fonctions

Séparation possible du couvercle de la base	Oui
Compatible avec les canaux de sol fermés à ras de la chape	Non
Compatible avec les canaux de sol recouverts d'une chape	Oui

Illustrations | dessins

