



UDB3050080

tehalit.UK Uniwersalna puszką podłogowa na płycie rozmiar 3 50-80mm stal

#### Właściwości techniczne

##### Wymiary

Długość	498 mm
Minimalna wysokość posadzki	50 mm
Zakres możliwej niwelacji poziomu	50 - 80 mm
Rozmiar nominalny	340 mm

##### Warunki użytkowania

Obciążenie pionowe przyłożone na małej powierzchni	1,5 kN
--	--------

##### Sprzęt

Nadaje się do plombowania instalacji	Nie
Z blaszaną podłogą	Tak
Uchwyt montażowy pokrywy	Tak

##### Materiały

Materiał ścianki bocznej	Tworzywo sztuczne
--------------------------	-------------------

##### Pokrywa, drzwi

Typ pokrywy	Zaślepka
-------------	----------

##### Funkcje

Możliwe odłączenie pokrywy od podstawy	Tak
Do kanałów zalewanych w posadzce, zamkniętych	Nie
Nadaje się do wpuszczania w kanały podpodłogowe	Tak

#### Ilustracje | Rysunki

