



XEV653C

**EVSE Laddstation 2xM3T2 32A 3F**

**Tekniska egenskaper**

**Ström**

Effekt per laddningspunkt	22 kW
Ansluten last	44 - 44 kW

**Frekvens**

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

**Strömförsörjning**

Antal faser för strömförsörjningen	3
------------------------------------	---

**Elektrisk ström**

Märkström	32 A
-----------	------

**Anslutning**

Antal laddpunkter	2
-------------------	---

**Funktioner**

Med lasthantering	Nej
-------------------	-----

**Utrustning**

Antal uttag i hus	2
Med krets brytare	Nej
Med nödöppning vid strömavbrott	Ja

**Anslutning**

Anslutning/anslutningstyp	Typ 2
---------------------------	-------

**Dimensioner**

Dimensioner	760 x 355 mm
Höjd	760 mm
Bredd	355 mm
Djup	202 mm

**Installation, montering**

Montering	Väggmontering
-----------	---------------

**Säkerhet**

Kapslingsklass (IP)	IP54
Slagtålighet IK	IK10

**Spänning**

Märkspänning	230 - 400 V
--------------	-------------

**Material**

Material	Rostfritt stål
----------	----------------