



WH20100407A



kallysto S1(3+3): Lumière + Ventilateur (lumineux) face pour combinaison beige

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage Encastré

Tension

Tension nominale 250 V

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Matière

Couleur Beige

Code RAL 1015

Finition Mat

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur Élément de base avec plaque de recouvrement centrale

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Dimensions

Dimensions 60 x 60 mm

Profondeur de montage 12 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 34 mm

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK02

Architecture

Type d'organe de commande Poussoir double

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Textes

Type de raccordement Avec bornes enfichables QuickConnect

Éclairage Avec cartouche lumineuse à LED jaune pour éclairage et commutation de contrôle

Type de commutation Double interrupteur va-et-vient S1

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui