



47741404

**WCD RA 2V (enkele inb.doos), hoog, berker S.1, alu mat gelakt**

**Technische eigenschappen**

**Spanning**

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Nominale spanning | 250 V |
|-------------------|-------|

**Stroom / temperatuur**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 16 A |
|-----------------|------|

**Frequentie**

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

**Materiaal**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Kleur                   | Aluminium   |
| RAL-code                | 9006        |
| Afwerking oppervlakte   | Mat         |
| Materiaal               | Thermoplast |
| Oppervlakte behandeling | Gelakt      |

**Afmetingen**

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Hoogte                   | 120 mm |
| Breedte                  | 80 mm  |
| Diepte                   | 50 mm  |
| Inbouwdiepte inbouwdozen | 25 mm  |

**Installatie, montage**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Gemonteerd op           | Inbouwmontage |
| Montage/aansluitpositie | Hoog          |

**Aansluitmogelijkheden**

|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| Aansluitwijze | Schroefaansluiting                |
| Aansluitwijze | Schroefbevestiging<br>Klemmontage |

**Samenstelling**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Type steker contactdoos | Schuko |
| Stekerstand gedraaid    | Nee    |
| Met klapdeksel          | Nee    |
| Met ronde aardingspen   | Nee    |
| Met signaallamp         | Nee    |
| Met slot                | Nee    |

**Toebehoren**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

**Capaciteit**

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 2 |
|----------------|---|

**Veiligheid**

|  |      |
|--|------|
| Met verhoogde aanraakbeveiliging           | Nee  |
| Slagvastheid IK                            | IK02 |
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |

**Functies**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Met oriëntatieverlichting | Nee |
| Met functieverlichting    | Nee |

**Identificatie**

|            |     |
|------------|-----|
| Met opdruk | Nee |
|------------|-----|

**Teksten**

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| Beveiliging | Zonder verhoogde aanraakbeveiliging |
|-------------|-------------------------------------|

---

**Geschikt voor**

S.x/B.x

---

**Duurzaamheid**

REACH-SVHC vrij

Ja

RoHS conform

Ja

---