



WH23620700Q



kallysto AP komplett: 2x Typ 13/ 1x geschaltet, Steckklemmen, Ultraweiss

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung 250 V

Elektrischer Strom

Nennstrom 10 A

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Werkstoff

Farbe Ultraweiss
RAL Nummer 9016
Glanzgrad Matt
Werkstoff Duroplast
Oberfläche Unbehandelt

Abmessungen

Höhe 88 mm
Breite 88 mm
Tiefe 54 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen 0 mm

Anschluss

Leiterquerschnitt 1.0 - 2.5 mm²

Installation, Montage

Montage auf Aufputz

Anschlussmöglichkeiten

Montageart Schraubbefestigung

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose Schweizer Norm Typ 13
Verdrehter Zentraleinsatz Nein
Mit Klappdeckel Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund Ja
Mit Signallampe Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Kapazität

Anzahl Module 2

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK IK04
Schutzart IP IP20

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung Nein
Mit Funktionsbeleuchtung Nein

Texte

Aufdruck Mit Aufdruck Schaltsymbol an separater Steckdose
Abdeckung Komplettgehäuse
Schutz Ohne erhöhten Berührungsschutz
Anschlussart Mit quickconnect-Steckklemmen

Geeignet für

kallysto Aufputz

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja
