



SB225

Schakelaar 2-polig 25 A

Technische eigenschappen

Uitvoering

Aantal polen	2
Pooltype	2P

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	25 A
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom Icc met gI-gG-zekeringen	10 kA
Nominale bedrijfsstroom bij AC22A	25 A

Installatie, montage

Aandraaimoment	2,90 - 2,90 NM
----------------	----------------

Spanning

Nominale spanning Ue	230 - 400 V
Type voeding	AC
Nominale isolatiespanning Ui	500 V
Nominale stoothoudspanning Uimp	3000 V

Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Afmetingen

Hoogte	85 mm
Breedte	17,50 mm
Diepte	72 mm
Afmetingen	85 x 17,50 mm

Samenstelling

Aantal maakcontacten	2
Aantal verbreekcontacten	0

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 50 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-40 - 80 °C

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	10 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	16 mm ²

Levensduur

Maximale aantal mechanische schakelingen	150000
Elektrische levensduur bij nominale belasting bij AC22	30000

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	1,80 W
----------------------------------	--------

Afbeeldingen | tekeningen

