



G004009001

## Ecoline OSB en storingsfilter, Wago, C-profiel, wit

### Technische eigenschappen

#### Spanning

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Nominale spanning | 250 - 250 V |
|-------------------|-------------|

#### Stroom / temperatuur

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 16 A |
|-----------------|------|

#### Afmetingen

|         |        |
|---------|--------|
| Hoogte  | 120 mm |
| Breedte | 50 mm  |
| Diepte  | 61 mm  |

#### Gebruiksvoorwaarden

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 60 °C |
|---------------------|------------|

#### Aansluiting

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Aansluitdoorsnede soepele ader | 0.5 - 4 mm <sup>2</sup> |
|--------------------------------|-------------------------|

#### Uitvoering

|              |   |
|--------------|---|
| Aantal polen | 2 |
|--------------|---|

#### Veiligheid

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
|--------------------------------------------|------|

#### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

### Afbeeldingen | tekeningen

