



11357203

Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller K.5 Alu

Technische Eigenschaften

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Drehknopf
-----------------------	-----------

Werkstoff

Farbe	Aluminium
RAL Nummer	9006
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Aluminium
Oberfläche	Eloxiert

Abmessungen

Höhe	55 mm
Breite	71 mm
Tiefe	20 mm
Achsdurchmesser	4 mm

Konnektivität

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

Ausstattung

Kontrollfenster/Lichtauslass	Nein
------------------------------	------

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK05

Texte

Aufdruck	Mit Aufdruck Symbol Schweiß
Montageart	Für Schraubbefestigung

Geeignet für

Berker K.x	
------------	--

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja