



11357209

**K.1/K.5 - bot. controlo vel., branco**

**Características técnicas**

**Arquitetura**

Tipo de órgão de comando	Rotativo
--------------------------	----------

**Materiais**

Cor	Branco
Código RAL	9010
Acabamento	Brilhante
Material	Termoplástico
Tratamento	Sem tratamento

**Dimensões**

Altura	55 mm
Largura	71 mm
Profundidade	20 mm
Eixo de diâmetro	4 mm

**Conectividade**

Tipo de montagem	Montagem por parafuso
------------------	-----------------------

**Equipamento**

Janela de controlo/saída de luz	Não
---------------------------------	-----

**Acessórios**

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

**Índice de proteção**

Índice de proteção IP	IP20
Resistência ao impactos IK	IK05

**Textos**

Impressão	Com símbolo de curva impresso
Modo de instalação	Para fixação por parafuso

**Adequado para**

Berker K.x	
------------	--

**Sustentabilidade**

Livre de halógeno	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim