



11357209

Centrumbricka med ratt för hastighetskon OBS! Utgått

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Styr/manöverelement Roterande

Material

Färg Vit

RAL-kod 9010

Ytbehandling Blank

Material Termoplast

Behandling Obehandlad

Dimensioner

Höjd 55 mm

Bredd 71 mm

Djup 20 mm

Axel diameter 4 mm

Anslutning

Typ av montering Skruvmontering

Utrustning

Övervakningsfönster/ljusuttag Nej

Tillbehör

Har märksfält Nej

Säkerhet

Kapslingsklass (IP) IP20

Slagtålighet IK IK05

Text

Präglad Med tryckt symbolkurva

Utförande För skruvfästning

Hållbarhet

Halogenfri Ja

REACH-SVHC fri Ja

RoHS-överensstämmelse Ja