



FT82K

Schrank, univers, IP54, SK I, H1250 x B550 x T275, 192 PLE, Klarsichttür

#### Technische Eigenschaften

##### Abmessungen

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Höhe                     | 1250 mm |
| Breite                   | 550 mm  |
| Tiefe                    | 275 mm  |
| Materialdicke Seitenwand | 2 mm    |

##### Sicherheit

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP54           |
| Schutzklasse                   | Schutzklasse I |
| Schließungstyp                 | 3-Kant 7 mm    |
| Stoßfestigkeit IK              | IK10           |

##### Ausstattung

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| Anzahl Felder                           | 2 |
| Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten | 4 |

##### Installation, Montage

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Montage auf                | Unterputz<br>Aufputz |
| Geeignet für Aussenbereich | Nein                 |

##### Werkstoff

|            |           |
|------------|-----------|
| Farbe      | Lichtgrau |
| RAL Nummer | 7035      |
| Werkstoff  | Stahl     |

##### Ausstattung

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Reihen | 8 |
|---------------|---|

##### Abdeckung, Tür

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Anzahl Schranktüren          | 1    |
| Anzahl der Schlösser         | 1    |
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein |

##### Elektrischer Strom

|           |       |
|-----------|-------|
| Nennstrom | 630 A |
|-----------|-------|