



ZAY79240

Tür, Doppelschließung, Ersatzteil, für Hausanschlussäulen, Höhe: 1420 mm

Technische Eigenschaften

Abmessungen

| | |
|--------|--------|
| Höhe | 658 mm |
| Breite | 305 mm |
| Tiefe | 69 mm |

Abdeckung, Tür

| | |
|------------------------------|-------------|
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein |
| Anzahl Schranktüren | 1 |
| Art der Schranktür | Einheitstür |
| Ausführung des Handgriffes | Klinke |
| Anzahl der Schlösser | 2 |

Werkstoff

| | |
|------------|-------------|
| RAL Nummer | 7035 |
| Farbe | Lichtgrau |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Oberfläche | Unbehandelt |

Architektur

| | |
|---------------------|-------|
| Position Schranktür | Vorne |
|---------------------|-------|

Sicherheit

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP44 |
| Schließungstyp | Schloss mit Schlüssel |

Ausstattung

| | |
|---------------|---|
| Anzahl Felder | 1 |
| Anzahl Reihen | 4 |

Konnektivität

| | |
|------------|------------------|
| Montageart | Klickbefestigung |
|------------|------------------|

Installation, Montage

| | |
|---------------------------|----|
| Geeignet für Außenbereich | Ja |
|---------------------------|----|