



KCN425

Шина вертикальна 2P 16мм² 4-ряди

Технічні характеристики

Електричний струм

Номинальний струм 63 A

Архітектура

Кількість полюсів 2

Розміри

Довжина 396 mm

Напруга

Номинальна імпульсна витримувана напруга U_{imp} 4000 V

Під'єднання

Поперечний переріз жорсткого провідника 16 mm²

Sustainability

REACH-SVHC free Так

Відповідність RoHS Так