




KCN425

Шина вертикальна 2P 16mm² 4-ряди

Технічні характеристики

Електричний струм

Номінальний струм	63 A
-------------------	------

Архітектура

Кількість полюсів	2
-------------------	---

Розміри

Довжина	396 mm
---------	--------

Напруга

Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp	4000 V
---	--------

Під'єднання

Поперечний переріз жорсткого провідника	16 mm ²
---	--------------------

Sustainability

Відповідність REACH	Yes
Відповідність RoHS	Yes