



FW73US2

Feldverteiler UP, univers FW, 252PLE, IP30, SKII, Nischenmaße 1102x805x110mm, QC

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Geeignet für Außenbereich	Nein
---------------------------	------

Montage auf	Unterputz Hohlwand
-------------	-----------------------

Elektrischer Strom

Nennstrom	125 A
-----------	-------

Ausstattung

Anzahl der Schienen	21
---------------------	----

Anzahl Reihen	3
---------------	---

Anzahl Felder	3
---------------	---

Mit Schloss	Nein
-------------	------

Kapazität

Anzahl Module	252
---------------	-----

Funktionen

Mit Leitungseinführung	Ja
------------------------	----

Abmessungen

Höhe	1100 mm
------	---------

Breite	800 mm
--------	--------

Tiefe	110 mm
-------	--------

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
---------------------	---

Ausführung des Handgriffes	Klapgriff mit Vorreiber
----------------------------	-------------------------

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	36
-----------------------------	----

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
------------------------------	------

Anschluss

Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen	6
---------------------------------------	---

Werkstoff

Werkstoff	Stahl
-----------	-------

RAL Nummer	9010
------------	------

Farbe	Reinweiß
-------	----------

Ausstattung

Mit Montageplatte	Nein
-------------------	------

Sicherheit

Schutzklasse	Schutzklasse II
--------------	-----------------

Stoßfestigkeit IK	IK09
-------------------	------

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP30
--------------------------------	------