



FW73US2

Inbouwweldverdeler IP30, 1100 x 800 x 110 mm, 252 modulen, geïsoleerd

Technische eigenschappen

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik	Nee
Gemonteerd op	Inbouwmontage Holle wand

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	125 A
-----------------	-------

Samenstelling

Aantal DIN-rails	21
Aantal verdelerrijen	3
Aantal velden in de breedte	3
Met slot	Nee

Capaciteit

Aantal modulen	252
----------------	-----

Functionies

Met buis invoeren	Ja
-------------------	----

Afmetingen

Hoogte	1100 mm
Breedte	800 mm
Diepte	110 mm

Deksel, deur

Aantal kastdeuren	1
-------------------	---

Afmetingen

Aantal breedte-eenheden	36
-------------------------	----

Deksel, deur

Uitvoeringsvorm handgreep	Handgreep met deurschild
Deur/deksel is transparant	Nee

Aansluiting

Aantal leidinginvoeringen	6
---------------------------	---

Materiaal

Materiaal	Staal
RAL-code	9010
Kleur	Helderwit

Samenstelling

Materiaal montageplaat	Nee
------------------------	-----

Veiligheid

Beschermingsklasse	Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)
Slagvastheid IK	IK09
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP30