



FW73US2

KAPSLING INFÄLLD 252 MOD

Tekniska egenskaper

Installation, montering

Lämplig för utomhusinstallation	Nej
Montering	Infälld montering Hålvägg

Elektrisk ström

Märkström	125 A
-----------	-------

Utrustning

Antal skenor	21
Antal rader	3
Antal sektioner i bredd	3
Med lås	Nej

Kapacitet

Antal moduler	252
---------------	-----

Funktioner

Med kabelgenomföringar	Ja
------------------------	----

Dimensioner

Höjd	1100 mm
Bredd	800 mm
Djup	110 mm

Skydd, dörr

Antal dörrar	1
--------------	---

Dimensioner

Antal breddenheter	36
--------------------	----

Skydd, dörr

Typ av handtag	Klaffhandtag med mekanism
Dörr/lock transparent	Nej

Anslutning

Antal ledningsinföringar	6
--------------------------	---

Material

Material	Stål
RAL-kod	9010
Färg	Vit

Utrustning

Har monteringsplatta	Nej
----------------------	-----

Säkerhet

Skyddsklass	Isoleringsklass II
Slagtålighet IK	IK09
Kapslingsklass (IP)	IP30