



WH27595205C

kallysto.pro encastré complet: Prise type 25 avec bornes à vis, Noir

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matière

Couleur Noir
Code RAL 9005
Finition Mat
Matière Duroplast
Traitement de surface Non traité

Dimensions

Hauteur 94 mm
Largeur 94 mm
Profondeur 44 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement 37 mm
Profondeur de montage 37 mm

Raccordement

Section du conducteur 1.0 - 2.5 mm²

Installation, montage

Montage Encastré

Connectivité

Type de connexion / prise Borne à vis
Type de montage Fixation par vis

Équipement

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 25
Insert central rotatif Non
Avec couvercle à charnière Non
Avec broche ronde de protection de mise à la terre Non
Avec lampe de signalisation Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Capacité

Nombre de modules 1

Sécurité

Résistance aux chocs IK IK02
Indice de protection IP IP20

Fonctions

Avec éclairage d'orientation Non
Avec éclairage fonctionnel Non

Identification

Avec inscription Non

Textes

Housse Plaque pleine
Protection Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement Avec bornes à vis

Convient pour

kallysto encastré

Durabilité

Sans halogène

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui
