



WH23930403Q

kallysto AP Gr.2x1 komplett: Gehäuse vertikal 148 x 88 x 54mm Lichtgrau

Technische Eigenschaften

Kapazität

| | |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 2 |
|---------------|---|

Werkstoff

| | |
|------------|-------------|
| Farbe | Lichtgrau |
| RAL Nummer | 7035 |
| Glanzgrad | Matt |
| Werkstoff | Duroplast |
| Oberfläche | Unbehandelt |

Abmessungen

| | |
|-------------|--------|
| Höhe | 148 mm |
| Breite | 88 mm |
| Tiefe | 54 mm |
| Einbautiefe | 54 mm |

Ausstattung

| | |
|---------------------|----|
| Mit Kabeleinführung | Ja |
|---------------------|----|

Installation, Montage

| | |
|----------------------|------------------------|
| Einbau-/Anschlussort | Horizontal Vertikal |
| Montage auf | Aufputz |

Zubehör

| | |
|------------------|------|
| Mit Abdeckrahmen | Nein |
|------------------|------|

Sicherheit

| | |
|--------------------|------|
| Schutzart IP | IP20 |
| Stossfestigkeit IK | IK04 |

Texte

| | |
|------------|---|
| Montageart | Zur Montage Auf entflammbarer Untergrund geeignet Für senkrechte und waagerechte Montage |
|------------|---|

Nachhaltigkeit

| | |
|---------------|----|
| Halogenfrei | Ja |
| REACH-konform | Ja |
| RoHS-konform | Ja |