



BKWD500080

## Kabelový kanál s vanou 500 80-120 těsnící

### Technické vlastnosti

#### Rozměry

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Šířka                 | 500 mm                        |
| Délka                 | 2400 mm                       |
| Vnitřní průřez vodiče | 32910 - 32910 mm <sup>2</sup> |

#### Kapacita

|                                                         |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení) | 136 |
|---------------------------------------------------------|-----|

#### Rozměry

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Minimální výška potěru | 80 mm       |
| Rozsah nivelace        | 80 - 120 mm |

#### Podmínky použití

|                                                            |      |
|------------------------------------------------------------|------|
| Svislé zatížení působící na velkou plochu (velké zatížení) | 3 kN |
| Svislé zatížení působící na malou plochu                   | 2 kN |

#### Rozměry

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Počet vestavěných jednotek | 3 |
|----------------------------|---|

#### Instrukce

|               |       |
|---------------|-------|
| Údržba podlah | Suché |
|---------------|-------|

#### Vybavení

|              |       |
|--------------|-------|
| Počet oddílů | 1 - 1 |
| S přepážkou  | Ne    |

#### Instalace, montáž

|                |     |
|----------------|-----|
| Montážní otvor | Bez |
|----------------|-----|

#### Materiál

|                      |      |
|----------------------|------|
| Materiál             | Ocel |
| Materiál dna bočnice | Ocel |

#### Kryt, dveře

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Materiál krytu    | Ocel   |
| Kryt pro ošetření | Pozink |

#### Funkce

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Základna oddělitelná od hlavního těla | Ano |
|---------------------------------------|-----|

#### Materiál

|        |        |
|--------|--------|
| Povrch | Pozink |
|--------|--------|

#### Funkce

|                  |     |
|------------------|-----|
| S průchozím dnem | Ano |
|------------------|-----|

#### Kryt, dveře

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Montážní otvor krytu      | Ne |
| Upevnění víka zaklapnutím | Ne |

#### Udržitelnost

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Neobsahuje halogeny        | Ano |
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |

**Ilustrace a výkresy**

