



KS18D

Sammelschienenkl. 50-185mm² bei 12x5mm /25mm²-120mm² bei 12x10mm, Al/Cu-Leiter

Technische Eigenschaften

Anschluss

| | |
|---|--------------------------|
| Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter | 35 - 120 mm ² |
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter | 35 - 185 mm ² |

Installation, Montage

| | |
|----------------------|------------|
| Nominales Drehmoment | 40 - 40 Nm |
|----------------------|------------|

Abmessungen

| | |
|----------------------------|-----------|
| Höhe Sammelschiene | 12 mm |
| Breite/Dicke Sammelschiene | 5 - 10 mm |

Nachhaltigkeit

| | |
|-----------------|----|
| Halogenfrei | Ja |
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |