



KS18D

Sammelschienenkl. 50-185mm<sup>2</sup> bei 12x5mm /25mm<sup>2</sup>-120mm<sup>2</sup> bei 12x10mm, Al/Cu-Leiter

**Technische Eigenschaften**

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	35 - 120 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	35 - 185 mm <sup>2</sup>

**Installation, Montage**

Nominales Drehmoment	40 - 40 Nm
----------------------	------------

**Abmessungen**

Höhe Sammelschiene	12 mm
Breite/Dicke Sammelschiene	5 - 10 mm

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja