

Samostojeći ormar FK, 1900x600x500mm, sa mont.pločom i postoljem,prozirna vrata

Tehničke karakteristike

Dimenzije

Visina	1900 mm
Širina	600 mm
Dubina	500 mm
Debljina bočnog zida	1,20 mm

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP65
Zaštitna klasa	Izolacijska klasa I
Vrsta zaključavanja	Brava
Otpornost na udarce IK	IK10

Oprema

Broj otvora ploče	2
-------------------	---

Instalacija, montaža

Montiranje na	Montaža na pod
Pogodno za korištenje na otvorenom/vani	Ne

Materijali

Boja	Svijetlo siva
RAL kod	7035
Obrada	Praškasto ofarbano
Materijal	Metal

Poklopac, vrata

Vrata/poklopac je proziran	Da
----------------------------	----

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----