



KS18A

**Sammelschienenklemme 50-185mm<sup>2</sup> bei 12x5mm /25mm<sup>2</sup>- 120mm<sup>2</sup> bei 12x10mm, Cu-Leiter**

**Technische Eigenschaften**

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	50 - 185 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	35 - 50 mm <sup>2</sup>

**Installation, Montage**

Nominales Drehmoment	40 - 40 Nm
----------------------	------------

**Abmessungen**

Höhe Sammelschiene	12 mm
Breite/Dicke Sammelschiene	5 - 10 mm
Breite	33 mm
Tiefe	63 mm

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	350 A
-----------	-------

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja