




KS18A

Borne de barre 50-185mm² aux 12x5mm /25mm²- 120mm² aux 12x10mm, conduc.en cuivre

Caractéristiques techniques

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	50 - 185 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	35 - 50 mm ²

Installation, montage

Couple de serrage	40 - 40 Nm
-------------------	------------

Dimensions

Hauteur de barre du jeu de barres	12 mm
Largeur/épaisseur du jeu de barres	5 - 10 mm
Largeur	33 mm
Profondeur	63 mm

Courant électrique

Courant assigné nominal	350 A
-------------------------	-------

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui