




KS18A

Zaciski do szyn zbiorczych 35-185mm² Cu 12x5/10mm

Właściwości techniczne

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	50 - 185 mm ²
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	35 - 50 mm ²

Instalacja, montaż

Nominalny moment dokręcania	40 - 40 Nm
-----------------------------	------------

Wymiary

Wysokość szyny zbiorczej	12 mm
Szerokość/grubość szyny zbiorczej	5 - 10 mm
Szerokość	33 mm
Głębokość	63 mm

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	350 A
-----------------	-------

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak