



BKWD500060

Caractéristiques techniques

Dimensions

Largeur	500 mm
Longueur	2400 mm
Section intérieure	23230 - 23230 mm ²

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	96
---	----

Dimensions

Hauteur minimale de la chape	60 mm
Plage de niveling	60 - 100 mm

Conditions d'utilisation

Charge verticale appliquée sur une grande surface (charge lourde)	3 kN
Charge verticale appliquée sur une petite surface	2 kN

Notice

Entretien du sol	Sec
------------------	-----

Dimensions

Nombre d'unités d'installation intégrées	3
--	---

Equipement

Nombre de compartiments	1 - 1
Avec cloison	Non

Installation, montage

Ouverture de montage	Sans
----------------------	------

Matière

Matière	Acier
Matériau paroi latérale/auge de plancher	Acier

Cache, porte

Matériau du couvercle	Acier
Couverture de surface	Zingué

Fonctions

Possibilité de désolidarisation de la base et du châssis principal	Oui
--	-----

Matière

Traitement de surface	Zingué
-----------------------	--------

Fonctions

Avec bac de plancher	Oui
----------------------	-----

Cache, porte

Couvercle ouverture de montage	Non
Verrouillage du couvercle	Non

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Illustrations | dessins

