



BKWD500060

tehalit.BK Kanał współpoziomy wanna stalowa BKWD 500x(60-100)mm stal

Właściwości techniczne

Wymiary

Szerokość	500 mm
Długość	2400 mm
Wewnętrzny przekrój poprzeczny	23230 - 23230 mm ²

Pojemność

Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, bez urządzeń)	96
---	----

Wymiary

Minimalna wysokość posadzki	60 mm
Zakres możliwej niwelacji poziomu	60 - 100 mm

Warunki użytkowania

Obciążenie pionowe przyłożone na dużej powierzchni (duże obciążenie)	3 kN
Obciążenie pionowe przyłożone na małej powierzchni	2 kN

Instrukcje

Konserwacja podłogi	Suchy
---------------------	-------

Wymiary

Liczba wbudowanych jednostek	3
------------------------------	---

Sprzęt

Liczba przegród	1 - 1
Ze ścianką grodziową	Nie

Instalacja, montaż

Otwór montażowy	Bez
-----------------	-----

Materiały

Materiał	Stal
Materiał dolnej ścianki bocznej	Stal

Pokrywa, drzwi

Materiał pokrywy	Stal
Obróbka pokrywy	Ocynkowany

Funkcje

Podstawa odłączona od głównej obudowy	Tak
---------------------------------------	-----

Materiały

Obróbka	Ocynkowany
---------	------------

Funkcje

Z dolnym przepustem	Tak
---------------------	-----

Pokrywa, drzwi

Pokrywa otworów montażowych	Nie
Zatraskowe mocowanie pokrywy	Nie

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodność z RoHS	Tak

Ilustracje | Rysunki

