



SM151

Digitales Amperemeter Wandlermessung 0-150 A

Technische Eigenschaften

Kapazität

Anzahl Module	4
---------------	---

Messung

Strommessbereich	0 - 150 A
------------------	-----------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-10 - 55 °C
Lager-/Transporttemperatur	-40 - 70 °C

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	6 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	10 mm ²

Abmessungen

Höhe	85 mm
Breite	70 mm
Tiefe	54 mm

Messung

Messgeräteart	Digital
---------------	---------

Leistung

Leistungsaufnahme VA	1 VA
----------------------	------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

Installation, Montage

Montage auf	DIN Schiene
-------------	-------------

Funktionen

Genauigkeitsklasse	0.01
--------------------	------

Frequenz

Frequenz	45 - 65 Hz
----------	------------

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	1 W
---------------------------------------	-----

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja