



SM151

## Digitales Amperemeter Wandlermessung 0-150 A

### Technische Eigenschaften

#### Kapazität

Anzahl Module	4
---------------	---

#### Messung

Strommessbereich	0 - 150 A
------------------	-----------

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-10 - 55 °C
Lager-/Transporttemperatur	-40 - 70 °C

#### Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	6 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	10 mm <sup>2</sup>

#### Abmessungen

Höhe	85 mm
Breite	70 mm
Tiefe	54 mm

#### Messung

Messgeräteart	Digital
---------------	---------

#### Leistung

Leistungsaufnahme VA	1 VA
----------------------	------

#### Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

#### Installation, Montage

Montage auf	DIN Schiene
-------------	-------------

#### Funktionen

Genauigkeitsklasse	0.01
--------------------	------

#### Frequenz

Frequenz	45 - 65 Hz
----------	------------

#### Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	1 W
---------------------------------------	-----

#### Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
-----------------	----

RoHS-konform	Ja
--------------	----