



L54D

Schroefpatroonhouder 1 x 63 A inclusief afdekking, montage op DIN-rail

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	63 A
Nominale stroom van smeltpatroon	35 A
	40 A
	50 A
	63 A

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

Uitvoering

Aantal polen	1
--------------	---

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	2 W
----------------------------------	-----

Zekering

Zekeringsgrootte	DIII
------------------	------

Leveringsomvang

Met deksel	Ja
------------	----

Afmetingen

Hoogte	8 mm
Breedte	49 mm
Lengte	28,50 mm

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja