



L54D

DIII osnova osigurača sa zaštitnim poklopcem E33 1P

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja	63 A
Nazivna struja osigurača	35 A
	40 A
	50 A
	63 A

Instalacija, montaža

Montiranje na	DIN šina
---------------	----------

Arhitektura

Broj polova	1
-------------	---

Frekvencija

Frekvencija	50 - 50 Hz
-------------	------------

Snaga

Ukupni gubitak snage pri IN	2 W
-----------------------------	-----

Osigurač

Veličina osigurača	DIII
--------------------	------

Opseg isporuke

Sa poklopcem	Da
--------------	----

Dimenzije

Visina	8 mm
Širina	49 mm
Dužina	28,50 mm

Održivost

REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da