

Drehdimmer 12 V= mit Regulierknopf Intego Flow/Pure chrom matt, galvanisiert

Technische Eigenschaften

Werkstoff

Farbe	Chrom
RAL Nummer	9006
Werkstoff	Thermoplast

Abmessungen

Achsdurchmesser	4 mm
Einbautiefe	33 mm
Höhe	55,90 mm
Breite	55,90 mm
Tiefe	54,50 mm

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Dreh-/Druckknopf
-----------------------	------------------

Texte

Dimmprinzip	Mit Pulsweitenmodulation (PWM)
Sicherung	Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)
Montageart	Für 4Loch Schraubbefestigung
Anschlussart	Mit Schraubklemmen