



928762524

Drehdimmer 12 V= mit Regulierknopf Intego Flow/Pure edelstahl, lackiert

Technische Eigenschaften

Werkstoff

Farbe	Edelstahl
RAL Nummer	9022
Werkstoff	Edelstahl Thermoplast

Abmessungen

Achsdurchmesser	4 mm
Einbautiefe	33 mm
Höhe	55 mm
Breite	55,50 mm
Tiefe	54,50 mm

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Dreh-/Druckknopf
-----------------------	------------------

Texte

Dimmprinzip	Mit Pulsweitenmodulation (PWM)
Sicherung	Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)
Montageart	Für 4Loch Schraubbefestigung
Anschlussart	Mit Schraubklemmen